

# Kreipiančioji SPZ-25-100-P-A

Gaminio numeris: 32738  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su 2 stūmoklio kotais (TWIN šliaužiklis), padėties nustatymui.  
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės  
alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	100 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	10 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Pavaros valdymo būdas	Šliaužiklis
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija su fiksuotu metaliniu sustojimu
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	452 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	452 N
Pneumatinis pajungimas	M5
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis