


Tiesinės pavaros elementas SLM-20- -KF-A

Gaminio numeris: 32783

FESTO

Centruojantys kaiščiai ar centruojančios įvorės yra įtrauktos kartus su linijiniu moduliu. Cilindro jutiklis SIEN-... gali būti užsakytas iš modulinės sistemos, naudojant užsakymo kodą PV, PH, NV, NH. Taip pat gali būti užsakytas kaip atskira dalis.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 10 ... 800 mm |
| Stūmoklio diametras | 20 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Cirkuliuojantis guolio kreipiklis |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams induktyviniams jutikliams |
| Variantai | pagrindinė konstrukcija Tuščiaaviduris kreipiamosios kotas Tuščiaaviduris kreipiamosios kotas ir reversuojanti plokštelė |
| Operating pressure MPa | 0,7 MPa |
| Darbinis slėgis | 7 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 188 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 188 N |
| Judanti masė | 1.400 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 21 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 2.620 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 21 g |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Material cover | Aliuminis |
| Material seals | PA TPE-U(PU) |
| Material housing | Aliuminis |