


# Šarnyro flanšas SNG-125

Gaminio numeris: 32974  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

DNG, DNGU cilindrams, apkabų LSNG, LSNSG tvirtinimui prie kronšteino.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	125
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	1.805 g
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Medžiagos informacija, montavimas	Padengtas aliuminiu
Informacija apie produktą, varžtas	Plienas Galvanizuota
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota
Informacija apie medžiagas, saugikliai	spyruoklinis plienas, cinkuotas