

Posūkio pavara DSRL-1 1/4"-180-P-FW

Gaminio numeris: 33130



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Pasukamų plokštelių principas, neribotas pasukimo kampas. Stabdymo sistema atskirta nuo plokštelių, kad visos atsirandančios jėgos būtų sugertos.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dempferiavimo kampas	1,2 deg
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 180 deg
Pasisukimo kampas	0 ... 180 deg
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinis slėgis	1,5 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	10 Nm
Pneumatinis pajungimas	1/8 NPT