


# Kreipiančiosios FEN-32- -KF

Gaminio numeris: 33484

FESTO

Nutraukiama, galima iki 2008



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Eiga	10 ... 500 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrucija	Kreipiančioji
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Perstūmimo jėga	15 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	18 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.530 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija apie kreipiančiąsias	Termiškai apdirbtas plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas