


Kreipiančiosios FEN-80- -KF

Gaminio numeris: 33488

FESTO

Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Eiga	10 ... 500 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrucija	Kreipiančioji
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Perstūmimo jėga	40 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	80 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	10.430 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija apie kreipiančiąsias	Termiškai apdirbtas plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas