


## Front unit ERMH-8-E17-15

Gaminio numeris: 3383157  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	8
Konstrukcija	Elektromechaninė posūkio pavara
Montavimo pozicija	Bet koks
Posūkio kampas	begalinis
Pavaros perdavimo santykis	30:1
Nominalus momentas	0,75 Nm
Kartojimo tikslumas	±0,01 °
Maksimali ašinė jėga	200 N
Produkto svoris	1.075 g
Budėjimo ciklas	100 %
Nominali variklio srovė	0,31 A
Variklio tipas	Servovariklis
Didžiausias apsisukimų dažnis	200 1/min
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Nominali variklio galia	9,2 W
Maksimali srovė	0,61 A
Didž. statinis lenkimo momentas	15 Nm
Maksimalus momentas	1,8 Nm
Leistinas apkrovos masės inercijos momentas	0,0026 kgm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Informacija	atitinka RoHS