



# Efektyvus vakuuminis vožtuvas ISV-1/4

Gaminio numeris: 33970

FESTO

Vakuumo palaikymui, jeigu vienas ar keli siurbtukai iš grupės nebeturi kontakto su detale.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	G1/4
Ejector pulse suitability	$\leq 8$ MPa
Tinkama numetimo impulsui	8 bar
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1,6 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	16 g
Montavimo tipas	Su sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Material spring	aukštai legiruotas plienas
Material filter	Aliuminio liejinys Nerūdijančio plieno tinklas
Material housing	Aliuminio liejinys
Material hollow bolt	Aliuminio liejinys
Material float	POM