

Vakuuminis siurbtukas VAS-100-1/4-NBR

Gaminio numeris: 34586

FESTO

[Su OL sandarinimo žiedu.](#)



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nominalus dydis | 4 mm |
| Siurbtuko diametras | 100 mm |
| Efektyvus siurbtuko diametras | 85 mm |
| Pajungimo pozicija | viršuje |
| Siurbtuko forma | Apvalus plokščias |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0,07 MPa |
| Nominalus darbinis slėgis | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo | 397 N |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 397 N |
| Montavimo sriegis | G1/4 |
| Siurbtuko tvirtinimas | G 1/4 |
| Vakuumo pajungimas | G1/4 |
| Spalva | Juodas |
| Atramos kietumas | 70 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Cinkuota |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material suction cup | NBR |