


# Posūkio pavara DRQ-20-90-PPVJ-A

Gaminio numeris: 35204  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	20
Dempferiavimo kampas	78,3 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūkio kampas	-4 /+ 4 deg
Pasisukimo kampas	90 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	3,4 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	1 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,0003 kgm <sup>2</sup>
Produkto svoris	730 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU) NBR