



# Posūkio pavara DRQ-25-90-PPVJ-A

Gaminio numeris: 35208  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

| Savybės                                   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis                                     | 25   |
| Dempferiavimo kampas                      | 74,5 deg   |
| Abiejose pusėse nustatomas posūkio kampas | -5 /+ 5 deg                                      |
| Pasisukimo kampas                         | 90 deg   |
| Dempferiavimas                            | Pneumatinė amortizacija, reguliuojama            |
| Montavimo pozicija                        | Bet koks   |
| Konstrukcija                              | Krumpliaštiebis/krumpliaratis                    |
| Pozicijos atpažinimas                     | priartėjimo jutikliams                           |
| Darbinis slėgis                           | 2,5 ... 10 bar                                   |
| Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar    | 2,6 Hz   |
| Darbo režimas                             | dvipusio veikimo                                 |
| Darbinė terpė                             | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aplinkos temperatūra                      | -10 ... 60 °C                                    |
| Teorinis sukimo momentas prie 6 bar       | 2,5 Nm   |
| Leidžiamas masės inercijos momentas       | 0,0008 kgm <sup>2</sup>                          |
| Produkto svoris                           | 1.120 g  |
| Montavimo tipas                           | su vidiniu sriegiu                               |
| Pneumatinis pajungimas                    | M5   |
| Informacija apie pavaros veleną           | Grūdintas plienas                                |
| Informacija apie sandariklius             | TPE-U(PU)<br>NBR                                 |