

Vakuuminis siurbtukas VASB-100-1/4-NBR

Gaminio numeris: 35416

FESTO

[Su OL sandarinimo žiedu.](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Siurbtuko diametras	100 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	85 mm
Pajungimo pozicija	viršuje
Siurbtuko forma	Apvalus, 1,5- gofro
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	397 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	397 N
Montavimo sriegis	G1/4
Siurbtuko tvirtinimas	G 1/4
Vakuumo pajungimas	G1/4
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	Cinkuota
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR