

# Vakuomo generatorius VAD-ME-I-3/8

Gaminio numeris: 35533



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su integruotu elektromagnetiniu skirstytuvu vakuomo išjungimui/jjungimui ir ežektoriaus impulsui

Rekomenduojame naudoti neteptą orą.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	2 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Gilus vakuumas
Integruota funkcija	Inžektoriaus vožtuvas elektrinis Elektrinė įjungimo sklendė
Konstrukcija	T- forma
Darbinis slėgis	1,5 ... 8 bar
Maksimalus vakuumas	90 %
Budėjimo ciklas	100 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Elektrinis pajungimas	Kištukas
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Vakuomo pajungimas	G3/8
Material housing	Aliuminis