



Elektromagnetinis skirstytuvas MFH-5-1/2-S

Gaminio numeris: 35547

FESTO

Su rankiniu valdymu, be elektromagnetinės ritės ir lizdo (užsakomi atskirai).



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 vienos ritės |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 52 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 3.700 l/min |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 0 ... 8 bar |
| Konstrukcija | Mažytė vieta |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Nominalus dydis | 14 mm |
| Tinklelio matmuo | 69 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droseliuojamas |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | fiksavimas |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Overlap | Underlap |
| Pilot pressure MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Valdymo slėgis | 1,5 ... 8 bar |
| b reikšmė | 0,32 |
| Išjungimo laikas | 150 ms |
| Ijungimo laikas | 21 ms |
| Didž.teigiamas testavimo impulsas prie loginio 0 | 2.200 μs |
| Didž.neigiamas testavimo impulsas prie loginio 1 | 3.700 μs |
| Ritės charakteristikos duomenys | See solenoid coil, to be ordered separately |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Valdymo terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 40 °C |
| Produkto svoris | 1.135 g |
| Elektrinis pajungimas | Per F ritę, turi būti atskirai sutvarkyta |
| Montavimo tipas | prie kolektorinės plokštės Su kiauryme Pasirenkamas |
| Valdomas išmetimo portas 84 | M5 |

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---------------------|
| Valdomas oro portas 14 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | G1/2 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |