



# Priartėjimo jutiklis SMT0-6-PS-S-LED-24

Gaminio numeris: 35573

FESTO

Su LED ir integruota apsaugos grandine, be tvirtinimo komplekto.  
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Blokinė konstrukcija
Leidimas	C-Tick
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matavimo principas	Magnetinis induktyvinis
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	≤ 1 ms
išjungimo laikas	≤ 1 ms
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	6 W
Įtampos kritimas	< 3 V
Liekamoji srovė	≤ 0,01 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kištukas M12x1 3-poliai
Jungties išėjimo kryptis	Šalutinis
Maksimalus kištuko veržimo momentas.	0,5 Nm
Montavimo tipas	su priedais
Produkto svoris	36 g
Informacija apie tvirtinimą	PA-GF PUR Cinkuota
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP67