

limit switch box SRBG-C1-N-1-ZU-M12

Gaminio numeris: 3568056

FESTO

For electrical feedback and position monitoring of process valves actuated with pneumatic quarter turn actuators, inductive measuring principle.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	kampinis
Paremtas standartu	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Leidimas	CCC RCM Mark c UL us (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Skyriaus sertifikatas	2020960305001335
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo principas	Induktyvinis
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	bekontaktis 2 laidų
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis	500 Hz
Didžiausia išėjimo srovė DC	100 mA
Įtampos kritimas	≤ 6 V
Mažiausio apkrovimo srovė	4 mA
Liekamoji srovė	0 ... 1 mA
Nominalus DC įtampos lygis	6 ... 60 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Montavimo tipas	Threaded
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	70 g
Material housing	PBT
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo dispiėjus	LED geltonas
Saugojimo temperatūra	-25 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Užterštumo laipsnis	3