

Vidinė žarnos jungtis

N-1/2-P-13

Gaminio numeris: 3611

FESTO

[Su sandarinimo žiedu.](#)



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 11 mm |
| Sandarinimo tipas ant varžto | Sandarinimo žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Tiesi forma |
| Dėžės dydis | 1 |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 18 Nm |
| Produkto svoris | 15 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing internal diameter 13 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Anodised aluminium |