

Siurbtukas VAS-30-1/8-PUR

Gaminio numeris: 36137

FESTO

Su OL sandarinimo žiedu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3 mm
Siurbtuko diametras	30 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	25 mm
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, standartinis
Darbinė terpė	Atmosferos oras
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	34 N
Montavimo sriegis	G1/8
Siurbtuko tvirtinimas	G 1/8
Vakuumo pajungimas	G1/8
Atramos kietumas	62
Informacija apie smeigę	Cinkuota
Informacija apie siurbtukus	TPE-U(PU)