



Ritininės svirties skirstytuvas R-3-M5

Gaminio numeris: 3629

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	80 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Nominalus dydis	2 mm
Valdymo tipas	tiesioginis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	16,5 N
Produkto svoris	40 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Material seals	NBR
Material housing	Cinkuota