


Standartinis cilindras DNGZK-40-50-PPV-A

Gaminio numeris: 36417

FESTO

Pagal ISO 15552, NF E 49003.1 ir UNI 10 290, padėties nustatymui, su švytuokliniu tvirtinimu, valdoma amortizacija galinėse padėtyse.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	50 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Stūmoklio koto sriegis	M12x1,25
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	0,6 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	21 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	633 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	754 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	40 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.275 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija apie uždengimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys