

Dumplinis cilindras EB-215-155

Gaminio numeris: 36492

FESTO

Neaptarnaujamas, nesulimpa/neslysta.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	215
Reikalaujamas montavimo skersmuo	230 mm
Ėiga	155 mm
Maksimalus aukštis ištiesus	230 mm
Maksimalus pakrypimo kampas	30 deg
Maks. atstumas iki atskaitos taško	20 mm
Minimalus instaliacijos aukštis	75 mm
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Numetimo jėga	200 N
Produkto svoris	2.300 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G3/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	NR/BR
Material housing	Plienas Galvanizuota