

Greita jungtis CK-3/8-PK-13

Gaminio numeris: 4097

FESTO

Išorinis sriegis su su sandarinimo žiedu, metalinė versija



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Nominalus dydis | 11,7 mm |
| Sandarinimo tipas ant varžto | Sandarinimo žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Tiesi forma |
| Dėžės dydis | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 12,5 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G3/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 13 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su varžle |
| Material of union nut | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material of threaded plug | Anodised wrought aluminium alloy |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material sealing ring | PA - sustiprintas TPE-U(PU) |