

Greita jungtis CK-1/2-PK-13

Gaminio numeris: 4098

FESTO

Išorinis sriegis su su sandarinimo žiedu, metalinė versija



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	11,7 mm
Sandinimo tipas ant varžto	Sandinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą Water: G thread only possible with OL sealing ring
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	14 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	13 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su varžle
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Informacija	atitinka RoHS
Material sealing ring	PA - sustiprintas TPE-U(PU)