

# Slėgio indikatorius OH-22-GN

Gaminio numeris: 4237

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 45 °C
Produkto svoris	25 g
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS