

# Rutulinis skirstytuvas VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3

Gaminio numeris: 4405689

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 1", PN40, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Konstrukcija  | 2- eigė rutulinė sklendė  |
| Veikimo būdas   | mechaninis  |
| Sandaravimo principas   | švelnus   |
| Montavimo pozicija  | Bet koks  |
| Montavimo tipas   | Instaliavimas į liniją  |
| Sąsajos   | Rp1   |
| Komutavimo pozicijos indikatorius   | Griovelio kryptis = srauto kryptis  |
| Vidinis diametras   | 25 mm   |
| Skersmuo DN   | 25  |
| Skirstytuvo funkcija  | 2/2   |
| Srauto kryptis  | reversuojamas   |
| Nominalus armatūros slėgis  | 40  |
| Reikalingas sukimo momentas, esant nominaliam slėgio skirtumui armatūroje | 25 Nm   |
| Paremtas standartu  | EN 10226-1  |
| Terpė   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertinės dujos<br>Vanduo (be vandens garų)<br>Neutralūs skysčiai |
| Terpės temperatūra  | -15 ... 120 °C  |
| Srautas Kv  | 39 m <sup>3</sup> /h  |
| Informacija   | atitinka RoHS   |
| PWIS conformity   | VDMA24364 zone III  |
| Material housing  | Žalvaris<br>Nikeliuota  |
| Korpuso medžiagos numeris   | CW617N  |
| Material seals  | NBR<br>PTFE   |
| Material ball   | Žalvaris<br>chromu padengta   |
| Rutuliukų medžiagos numeris   | CW617N  |
| Material shaft  | Žalvaris  |
| Veleno medžiagos numeris  | CW617N  |
| Produkto svoris   | 480 g   |
| Leidimas  | DVGW gas<br>DVGW water  |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)  | atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC   | 1 - Low corrosion stress  |