



Skirstytuvas su mygtuku F-3-M5

Gaminio numeris: 4452

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Standartinis nominalus srauto debitas	80 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	tiesioginis
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	235 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5