

T tipo greita jungtis TCK-1/8-PK-6

Gaminio numeris: 4486

FESTO

pasukamas su dviem sandarinimo žiedais.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4,9 mm
Sandinimo tipas ant varžto	Sandinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	T- forma
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	3,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 8 mm 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Informacija	atitinka RoHS
Material sealing ring	PA - sustiprintas TPE-U(PU)
Material housing	Cinkuota
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	Cinkuota