



Skirstytuvas VOFC-L-B52-FG14-F19

Gaminio numeris: 4514929

FESTO

bistable, F19A armature system, NAMUR.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 bistabilus |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 40 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 989 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 2,5 ... 8 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Nominalus dydis | 6 mm |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | nėra |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Safety Integrity Level (SIL) | Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Produktą galima naudoti SRP/CS iki SIL 2 Low Demand |
| Išėjimo srautas Kv | 1,08 m ³ /h |
| Išleidimo Srautas Kv | 1,08 m ³ /h |
| Standartinis pralaidumas 2-3 | 978 l/min |
| Išjungimo laikas | 22 ms |
| Ijungimo laikas | 26 ms |
| Darbinė terpė | Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Terpės temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 680 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Flange 1/4 jungtis pagal NAMUR |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | Flange 1/4 jungtis pagal NAMUR |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminium (Ematal coated) |