


# Solenoido ritė MSFG-12

Gaminio numeris: 4526

FESTO

Su standartiniais lizdais



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Minimalus paėmimo laikas	10 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	12 V DC: 4.1 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Maksimalus įtempimo momentas, kištuko lizdas	0,4 Nm
Produkto svoris	55 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai MSSD-F kištuko stabilizatoriai
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Duroplast Varis Plienas
Material winding	Varis