

Plastikiniai vamzdeliai PP-3-NT

Gaminio numeris: 4572

FESTO

CK ir CN jungtims, tinka aukštesniems slėgiams ir temperatūroms,
poliamidas (netinka maisto pramonėje).
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	18 mm
Vidinis diametras	2,9 mm
Min. lenkimo spindulys	12 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 15 bar
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd TÜV
Produkto svoris pagal ilgį	0,0062 kg/m
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 55 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarnes	TPE-A