



Srauto reguliavimas/slopintuvas GRU-1/4

Gaminio numeris: 4579

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Srauto reguliavimo-slopintuvo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	320 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	40 g
Informacija apie smeigę	POM
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota