

Rutulinis skirstytuvas


VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V14V14

Gaminio numeris: 4795673

FESTO

Stainless steel for use in cosmetics and the pharmaceuticals industry, 2/2-way, nominal width 4", top flange F1012, PN16, clamping fitting to ASME-BPE, electropolished.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Konstrukcija | 2- eigė rutulinė sklendė |
| Veikimo būdas | mechaninis |
| Sandaravimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Sąsajos | Clamp in accordance with ASME-BPE |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Griovelio kryptis = srauto kryptis |
| Flanšo skylės modelis | F1012 |
| Vidinis diametras | 97,5 mm |
| Skersmuo DN | 100 |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Nominalus armatūros slėgis | 16 |
| Reikalingas sukimo momentas prie slėgio skirtumo, nominalaus slėgio, sklendės PN | 170 Nm |
| Paremtas standartu | ASME BPE ISO 5211 |
| Terpė | Vapour Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo Neutralūs skysčiai |
| Terpės temperatūra | -20 ... 200 °C |
| Srautas Kv | 1.641 m ³ /h |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Material housing | Nerūdijančio plieno lydinys |
| Korpuso medžiagos numeris | 1.4409 |
| Material seat seal | PTFE, modified |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | Nerūdijančio plieno lydinys |
| Rutuliuokų medžiagos numeris | 1.4409 |
| Material shaft | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Veleno medžiagos numeris | 1.4401 |
| Produkto svoris | 16.180 g |
| Leidimas | 3-A Sanitary CRN |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |