

Rutulinis skirstytuvas



VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-V15V15

Gaminio numeris: 4834290

FESTO

Stainless steel, 3/2-way, nominal width 1/2", top flange F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Konstrukcija | 3- eigi rutulinė sklendė L- tipo. |
| Veikimo būdas | mechaninis |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Sąsajos | 1/2 NPT |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Griovelio kryptis = srauto kryptis |
| Flanšo skylės modelis | F04 |
| Vidinis diametras | 12,7 mm |
| Skersmuo DN | 15 |
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Nominalus armatūros slėgis | 63 |
| Reikalingas sukimo momentas prie slėgio skirtumo, nominalaus slėgio, sklendės PN | 9,6 Nm |
| Paremtas standartu | ASME B1.20.1 ISO 5211 |
| Terpė | Vapour Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertinės dujos Vanduo Neutralūs skysčiai |
| Terpės temperatūra | -20 ... 200 °C |
| Flow rate Kv type L | 10 m ³ /h |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Nerūdijančio plieno lydinys |
| Korpuso medžiagos numeris | 1.4408 |
| Material seat seal | PTFE |
| Material seals | PTFE |
| Material ball | Nerūdijančio plieno lydinys |
| Rutuliuokų medžiagos numeris | 1.4408 |
| Material shaft | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Veleno medžiagos numeris | 1.4401 |
| Produkto svoris | 624 g |
| Leidimas | CRN |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |