


Įstatomas flanšas DARF-Q12-40

Gaminio numeris: 4886225

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	5,9 Nm
Produkto svoris	155 g
Informacija	atitinka RoHS
Material flange	aliuminio lydinys, anoduotas
Material screws	Plienas, cinkuotas