

**Flanšas**  
**DAMF-Q12-12**  
Gaminio numeris: 4965018

**FESTO**



**Tech. Duomenys**

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Produkto svoris	54 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	galvanizuotas plienas
Material screws	Plienas, cinkuotas