

Flanšas
DAMF-Q12-25
Gaminio numeris: 4965020

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	4 Nm
Produkto svoris	147 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	galvanizuotas plienas
Material screws	Plienas, cinkuotas