


Maitinimo tinklo išėjimo lizdas NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Gaminio numeris: 5195383

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	PROFINET
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Skyriaus sertifikatas	UL E328433
Papildomos funkcijos	Fulfils requirements according to AIDA
Prijungimo dažnis	100
Cable outlet	Tiesus
Produkto svoris	109 g
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, connection technology	Connection pattern PP, coding to pin 2 and 5
Electrical connection 1, number of pins/wires	5
Electrical connection 1, occupied pins/wires	5
Electrical connection 1, type of mounting	Push-pull with interlock against unintentional pulling
Electrical connection 2, connection technology	Spyruoliniai gnybtai
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	16 A
Atsparumas smūgiams	4 kV
Kabelio prijungimas	Pg13.5 hex A/F 22
Kabelio skersmuo	9 ... 13 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,75 ... 2,5 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG18 - 13
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Fire test	UL94 V-0
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	Nickel-plated die-cast zinc
Korpuso spalva	sidabrinis
Material seals	NBR TPE-V
Material electrical contact	Nickel-plated and gold-plated copper alloy