



# Variklio kabelis NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28

Gaminio numeris: 5213342

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	DIN 47100
Cable identification	Without inscription label holder
Prijungimo dažnis	30
Produkto svoris	770 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Electrical connection 1, connection technology	Connection pattern F1
Electrical connection 1, number of pins/wires	31
Electrical connection 1, occupied pins/wires	31
Electrical connection 1, type of mounting	Snap-in locking
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	28
Electrical connection 2, occupied pins/wires	28
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 50 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės aprova prie 40°C	0,5 A
Atsparumas smūgiams	0,25 kV
Kabelio ilgis	2,6 m
Kabelio priedas	Suitable for energy chains
Laido bandymo sąlygos	Bandymas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 49,5 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 74,25 mm
Kabelio skersmuo	9,9 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,2 mm
Kabelio struktūra	1x(6x0,35)+2x(4x0,15)
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,35 mm <sup>2</sup> 0,15 mm <sup>2</sup>
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugos klasė	IP20
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 75 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Saugojimo temperatūra	-25 ... 55 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	1
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material electrical contact	Copper alloy, tinned