


Elektromagnetinis skirstytuvas MHP3-M1H-3/2G-1/8-K

Gaminio numeris: 525140

FESTO

su kabeliu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	14 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	200 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Slėgį nuleidžiantis vožtuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Nominalus dydis	3 mm
Tinklelio matmuo	19 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	atgalinės eigos su ribojimais
Darbinis slėgis, reversinis	-0,9 ... 0 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	130 Hz
Išjungimo laikas	4,5 ms
Ijungimo laikas	8 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC: 3,7W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	120 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Montavimo tipas	Ant PR kolektoriaus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	HNBR NBR
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota padengtas
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota