


Elektromagnetinis skirstytuvas MHP4-M1H-3/20-QS-8-K

Gaminio numeris: 525204

FESTO

su kabeliu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	18 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	400 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Slėgį nuleidžiantis vožtuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Nominalus dydis	4 mm
Tinklelio matmuo	24 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	atgalinės eigos su ribojimais
Darbinis slėgis, reversinis	-0,9 ... 0 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	120 Hz
Išjungimo laikas	5 ms
Ijungimo laikas	10,5 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC: 5,6W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	270 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Montavimo tipas	Ant PR kolektoriaus
Pneumatinė jungtis, 11	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-8
Pneumatinė jungtis, 33	Pajungimo padas
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	HNBR NBR
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota padengtas
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota