


Sujungimų blokas MHP4-PR8-3

Gaminio numeris: 525232

FESTO

MHP4-...-HC/TC pusiau vienaeiliam skirstytuvui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	8
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Produkto svoris	1.400 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgeliu
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatiniai portai 1/33	G3/8
Pneumatiniai portai 3/11	G3/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pajungimo padą	Aliuminio liejinys