


Pajungimo kabelis SIM-K-GD-5-CDN

Gaminio numeris: 525260
Nebetiekiamas produktas

FESTO

CDN cilindrams

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2015. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 61076-2-104 EN 61984
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Lanksti kabelio apsauga : 5 milijonai ciklų, lenkimo spindulys 75 mm Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 60 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 60 V
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3 A
Užterštumo laipsnis	3
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Apsaugos klasė	IP65 IP67 Sumontuotas IP69K
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Elektrinis pajungimas	Įkarpimas Kištuko lizdas, pajungimas tiesiai 3-poliai
Kabelio skersmuo	4,5 mm
Kabelio ilgis	5 m
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 mm ²
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	mėlynas rudas Juodas
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, izoliuojanti įvorė	PVC
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU)