


Slėgio zonos tiekimo plokštė VIGZ-03-4,0-U

Gaminio numeris: 525434
Nebetiekiamas produktas

FESTO

03 MIDI skirstytuvų salai, slėgio juostai su integruotu didelio paviršiaus slopintuvu

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	36 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Nominalus DC įtampos lygis	24 V
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Produkto svoris	310 g
Plokštės montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Skirstytuvo montavimo būdas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/2