

# Plastikiniai vamzdeliai

## PAN-V0-6X1-BL-20

Gaminio numeris: 525466  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Nepalaikantis degimo

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	8 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	30 mm
Vidinis diametras	4 mm
Min. lenkimo spindulys	13 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> Mineralinė alyva
Material fire test	UL94 V-0 (casing)
Aplinkos temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,049 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 6mm
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	Poliamidas 12 PVC-P