


# Sujungimų blokas VIGI-04-D-2-1/2

Gaminio numeris: 525571

FESTO

Skirstytuvų saloms.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	10 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	G1/8
Valdomas oro portas 14	G1/8
Pneumatiniai portai 3/5 sujungti	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G3/4
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu