


Sujungimų blokas VIGI-04-D-1-3/8

Gaminio numeris: 525572

FESTO

Skirstytuvų saloms.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	8 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	G1/8
Valdomas oro portas 14	G1/8
Pneumatiniai portai 3/5 sujungti	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/2
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu