


Sujungimų blokas VIGI-04-D-2-1/2-NPT

Gaminio numeris: 525575

FESTO

Skirstytuvų saloms.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	183 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT3/4-14
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT3/4-14
Pneumatinis pajungimas, portas 4	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 5	NPT3/4-14
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu