

Lygiagretūs griebtuvai HGPP-32-A-G1

Gaminio numeris: 525665

FESTO

Didelio tikslumo, pozicijos indikavimas su Hall'o arba induktyviniais jutikliais. Užtikrinta sugriebimo jėga atsidarant ...- G1.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | 32 |
| Spaustuvų eiga | 12,5 mm |
| Maksimalus perstūmimo tikslumas | 0,1 mm |
| Kartojimo tikslumas, griebtuvas | ≤ 0,02 mm |
| Griebtuvo pirštų skaičius | 2 |
| Drive system | pneumatinė |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Griebimo funkcija | lygiagretus |
| Griebtuvo jėga | Atidarymo metu |
| Konstrukcija | Krumpliaštiebis/krumpliaratis |
| Pozicijos atpažinimas | Hall jutikliams induktyviniams jutikliams |
| Darbinis slėgis | 5 ... 8 bar |
| Maksimalus griebtuvo darbo dažnis | 4 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 64 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 173 ms |
| Maksimaki masė išoriniam griebtuvo pirštui | 300 g |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz | 720 N |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx | 30 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas My | 30 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz | 30 Nm |
| Produkto svoris | 1.438 g |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover cap | POM |
| Material housing | Hard anodised wrought aluminium alloy |
| Material gripper jaws | Wrought aluminium alloy, nickel-plated |