



Vienkryptis droselis GRXA-HG-1/4-QS-6

Gaminio numeris: 525669
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su stabdikliu ir QS jungtimi

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-6
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Veikimo būdas	pneumatinė
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu Su išoriniu sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	280 l/min
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,5 ... 10 bar
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 -> 0bar	430 l/min
Standartinis srauto debitas negrįžtama kryptimi: 6 -> 0 bar, paveiktas	410 ... 470 l/min
Standartinis srauto debitas negrįžtama kryptimi: 6 -> 0 bar, nepaveiktas	430 ... 490 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas negrįžtama kryptimi, paveikta	180 ... 260 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas negrįžtama kryptimi, nepaveikta	200 ... 270 l/min
Išjungimo laikas	44 ms
Ijungimo laikas	6 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Saugojimo temperatūra	-10 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominalus užveržimo momentas	11 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Produkto svoris	58,8 g
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aliuminio liejinys anoduotas
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Žalvaris
Material swivel fitting	POM