


Tarpinės padėties įtaisas SLG-Z-18-A

Gaminio numeris: 525681

FESTO

[Linijinei SLG pavarai](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Posūkio pavara
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	75 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir kaišėiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Material stops	Nikeliuotas plienas.
Material seals	PUR
Material housing	Aliuminis kietai anoduotas